



WH101101F

**Insert avec plaque de fixation: Interrupteur S3**

**Caractéristiques techniques**

**Installation, montage**

Montage	Encastré En saillie
---------	------------------------

**Tension**

Tension nominale	250 V
------------------	-------

**Fréquence**

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

**Matière**

Matière	Thermoplastique Métal
---------	--------------------------

Traitement de surface

Non traité

**Identification**

Elément de base avec plaque d'adaptateur	Elément de base
--	-----------------

**Connectivité**

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

**Dimensions**

Dimensions	77 x 77 mm
------------	------------

Profondeur de montage	13.1 mm
-----------------------	---------

Profondeur des boîtes d'encastrement	31.4 mm
--------------------------------------	---------

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

**Architecture**

Type d'organe de commande	Touche
---------------------------	--------

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

**Textes**

Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect
----------------------	--------------------------------------

Éclairage	Éclairage possible par cartouche lumineuse à LED
-----------	--

Type de commutation	Commutateur S3
---------------------	----------------

**Durabilité**

Sans halogène	Oui
---------------	-----

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----