



WH101101E

Insert: Interrupteur S3

Caractéristiques techniques

Installation, montage

| | |
|---------|------------------------|
| Montage | Encastré En saillie |
|---------|------------------------|

Tension

| | |
|------------------|-------|
| Tension nominale | 230 V |
|------------------|-------|

Fréquence

| | |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 50 Hz |
|-----------|------------|

Matière

| | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Couleur | Bleu |
| Finition | Mat |
| Matière | Métal Plastique Thermoplastique |
| Traitement de surface | Non traité |

Identification

| | |
|--|-----------------|
| Élément de base avec plaque d'adaptateur | Élément de base |
|--|-----------------|

Connectivité

| | |
|-------------------------|------------------|
| Type de montage | Fixation par vis |
| Avec fixation à griffes | Non |

Commandes et indicateurs

| | |
|-------------------|---|
| Nombre de touches | 0 |
|-------------------|---|

Dimensions

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Dimensions | 37 x 53 mm |
| Profondeur de montage | 13.1 mm |
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 31.4 mm |

Sécurité

| | |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP20 |
| Résistance aux chocs IK | IK02 |

Architecture

| | |
|---------------------------|--------|
| Type d'organe de commande | Touche |
|---------------------------|--------|

Courant électrique

| | |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 10 A |
|-------------------------|------|

Raccordement

| | |
|---------------------------|------------------------------------|
| Type de connexion / prise | QuickConnect Borne de connexion |
|---------------------------|------------------------------------|

Textes

| | |
|----------------------|--|
| Mode de montage | Montage individuel ou associé |
| Type de raccordement | Avec bornes enfichables QuickConnect |
| Éclairage | Éclairage possible par cartouche lumineuse à LED |
| Type de commutation | Commutateur S3 |

Durabilité

| | |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |