



FP54TN2

**Schrank, univers, IP54/II, 950x1050x205mm**

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

Höhe	950 mm
Breite	1050 mm
Tiefe	205 mm
Materialdicke Seitenwand	1 mm

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP54
Schutzklasse	Schutzklasse II
Schließungstyp	Stangenschloss Ohne Schloss
Stoßfestigkeit IK	IK09

**Ausstattung**

Anzahl Felder	4
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	8

**Installation, Montage**

Montage auf	Wandbefestigung
Geeignet für Aussenbereich	Nein

**Werkstoff**

Farbe	Reinweiß
RAL Nummer	9010
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Werkstoff	Stahl

**Ausstattung**

Anzahl Reihen	6
---------------	---

**Werkstoff**

Glanzgrad	Matt
-----------	------

**Abdeckung, Tür**

Anzahl Schranktüren	1
Anzahl der Schlösser	1
Mit transparentem Deckel/Tür	Nein

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	250 A
-----------	-------

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform	Ja
--------------	----