



HW4C3PH

## Chassi HW4 3-polig (CHA)

### Tekniska egenskaper

#### Spänning

|                                          |         |
|------------------------------------------|---------|
| Nominell isolationsspänning $U_i$        | 1000 V  |
| Nominell impulsskyddsspänning $U_{imp}$  | 12000 V |
| Överspänningskategori enligt IEC 60947-1 | 2       |

#### Elektrisk ström

|           |        |
|-----------|--------|
| Märkström | 4000 A |
|-----------|--------|

#### Arkitektur

|             |    |
|-------------|----|
| Antal poler | 3P |
|-------------|----|

#### Installation, montering

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Lämplig för samlingsskenemontage | Ja |
|----------------------------------|----|

#### Hållbarhet

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Halogenfri            | Ja |
| REACH-SVHC fri        | Ja |
| RoHS-överensstämmelse | Ja |