



47742245

**WCD RA 2V (enkele inb.doos), hoog, berker R.3, zwart glanzend**

**Technische eigenschappen**

**Spanning**

Nominale spanning 250 V

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom 16 A

**Frequentie**

Frequentie 50 - 60 Hz

**Materiaal**

Kleur Zwart

RAL-code 9005

Afwerking oppervlakte Glanzend

Materiaal Thermoplast

Oppervlakte behandeling Onbehandeld

**Afmetingen**

Hoogte 120 mm

Breedte 80 mm

Diepte 50 mm

Aantal eenheden 2

Inbouwdiepte inbouwdozen 25 mm

**Installatie, montage**

Gemonteerd op Inbouwmontage

Montage/aansluitpositie Hoog

**Aansluitmogelijkheden**

Aansluitwijze Schroefaansluiting

Aansluitwijze Schroefbevestiging  
Klemmontage

**Samenstelling**

Type steker contactdoos Schuko

Stekerstand gedraaid Nee

Met klapdeksel Nee

Met ronde aardingspen Nee

Met signaallamp Nee

Met slot Nee

**Toebehoren**

Heeft tekstveld Nee

**Capaciteit**

Aantal modules 2

**Veiligheid**

Met verhoogde aanraakbeveiliging Nee

Slagvastheid IK IK02

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

**Functies**

Met oriëntatieverlichting Nee

Met functieverlichting Nee

**Identificatie**

Met opdruk Nee

---

**Teksten**

---

Deur	Volle afdekplaat
Beveiliging	Zonder verhoogde aanraakbeveiliging Ingebouwde aardingsbeugel in afdekraam biedt bescherming tegen vervuiling tijdens schilder- en renovatiewerkzaamheden
Aansluitwijze	Met steekklemmen

---

**Geschikt voor**

R.x

**Duurzaamheid**

---

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja

---