



WH66543905D



FLF: R/TV/données prise de passage 2GHz 14dB/ Noir

### Caractéristiques techniques

#### Connectivité

Type de montage	Installation à encastrer Fixation par serrage
-----------------	--

#### Atténuation

Atténuation de raccordement à 860 MHz	14 dB
Atténuation de passage à 860 MHz	4 dB

#### Raccordement

Type de connexion / prise	Prise de passage
---------------------------	------------------

#### Fréquence

Bande passante	5 - 2000 MHz
Technologie large bande	5 - 2000 MHz

#### Équipement

Nombre de sorties	3
-------------------	---

#### Matière

Matière	Thermoplastique
Couleur	Noir
Code RAL	9005

#### Dimensions

Profondeur	39.7 mm
Profondeur de montage	6 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	33.7 mm