



KDAQ08059005

**tehalit.VE-EE Pokrywa uchylna płytki montaż Q08 294X294 5mm czarny PA**

**Właściwości techniczne**

**Architektura**

Z ramką ochronną wykładziny podłogowej	Tak
Z wgłębieniem/wycięciem na wykładzinę podłogową	Tak

**Wymiary**

Zakres głębokości wbudowania	53 mm
Szerokość wbudowania	294 mm
Długość wbudowania	294 mm
Długość	314 mm
Szerokość	314 mm
Grubość wgłębienia dywanu	5 mm

**Konfiguracja**

Wielkość instalacji (instalacje podpodłogowe)	Q08
---	-----

**Instalacja, montaż**

Nadaje się do montażu we wnęce podłogowej	Nie
Do instalacji w betonie	Tak
Nadaje się do użytku na zewnątrz	Nie
Nadaje się do montażu w podniesionej podłodze	Nie
Do czyszczenia na mokro	Nie

**Instrukcje**

Konserwacja podłogi	Suchy
---------------------	-------

**Materiały**

Materiał	Poliamid (PA)
----------	---------------

**Pokrywa, drzwi**

Materiał pokrywy	Poliamid (PA)
------------------	---------------

**Warunki użytkowania**

Obciążenie pionowe przyłożone na małej powierzchni	1,5 kN
--	--------

**Pokrywa, drzwi**

Typ pokrywy	Pokrywa uchylna
-------------	-----------------

**Funkcje**

Do kanałów podpodłogowych	Tak
---------------------------	-----

**Dodatkowe informacje**

Wyprowadzenie przewodu	Z wypustem kablowym w pokrywie
------------------------	--------------------------------

**Materiały**

Kolor	Czarny
Kod RAL	9005

**Rodzaj połączenia**

Liczba wejść kablowych	1
Liczba gniazd SCHUKO	8

**Sprzęt**

Liczba wbudowanych urządzeń	8
Liczba skrzynek wyjściowych	4

**Bezpieczeństwo**

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
Odporność na uderzenie IK	IK08
Klasa ochrony w stanie nieużywanym	IP30

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH - bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak

Ilustracje | Rysunki

