



FL53S

Armario univers en poliéster IP65, 850x850X300mm,gris RAL7035

Características técnicas

Dimensiones

Altura	850 mm
Anchura	850 mm
Profundidad	300 mm
Grosor de la pared lateral	2 mm

Seguridad

Índice de protección IP	IP65
Clase de protección	Clase de aislamiento II
Tipo de cerradura	Barra de tres puntos 4 lados 8 mm
Resistencia al impacto IK	IK10

Equipo

Número de sección en anchura	3
Número de aberturas de la placa de brida	0

Instalación, montaje

Montaje en	Montaje de superficie
Adecuado para uso en exteriores	Sí

Materiales

Colour	Gris claro
Código RAL	7035
Tratamiento	Lacado
Material	Poliéster reforzado con vidrio

Equipo

Número de filas	5
-----------------	---

Materiales

Acabado de la superficie	Mate
--------------------------	------

Cubierta, puerta

Número de puertas de armario	1
Número de bloqueos	1
La puerta/cubierta es transparente	No

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	400 A
----------------------------	-------

Sostenibilidad

Conforme con RoHS	Sí
-------------------	----