



FL53S

Univ. IP65 a.850 l.850 p.300

Características técnicas

Dimensões

Altura	850 mm
Largura	850 mm
Profundidade	300 mm
Espessura da parede lateral	2 mm

Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP65
Classe de proteção	Classe de isolamento II
Recebe fechadura	Fecho de 3 pontos 4 lados 8 mm
Resistência ao impactos IK	IK10

Equipamento

Número de secções	3
Número de aberturas da placa de flange	0

Instalação / montagem

Montagem	Montagem na parede
Adequado para utilização no exterior	Sim

Materiais

Cor	Cinza-claro
Código RAL	7035
Tratamento	Envernizado
Material	Poliéster reforçado com fibra de vidro

Equipamento

Número de filas	5
-----------------	---

Materiais

Acabamento	Mate
------------	------

Tampa, porta

Número de portas de armário	1
Número de bloqueios	1
A porta/tampa é transparente	Não

Intensidade de corrente

Corrente nominal	400 A
------------------	-------

Sustentabilidade

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----