



LF4004037035

Vnější roh kanálu LF 40x40, sv. šedá

Technické vlastnosti

Rozměry

| | |
|-------|-------|
| Výška | 40 mm |
| Šířka | 40 mm |

Příslušenství

| | |
|-------------------|-------------|
| Typ příslušenství | Tvarový díl |
|-------------------|-------------|

Nastavení

| | |
|---------------|---------|
| Úhlový rozsah | 90 - 90 |
|---------------|---------|

Materiál

| | |
|----------|----------------------------------|
| Materiál | Akrylonitrilbutadienstyren (ABS) |
| Povrch | Neošetřený |
| Barva | Světle šedá |
| Kód RAL | 7035 |

Bezpečnost

| | |
|------------------------|------|
| Mechanická odolnost IK | IK07 |
|------------------------|------|

Normy

| | |
|---|----|
| Vhodné pro funkční integritu podle DIN4102-12 | Ne |
|---|----|

Podmínky použití

| | |
|------------------|------------|
| Provozní teplota | -5 - 60 °C |
|------------------|------------|

Vybavení

| | |
|-------------------|----|
| S ochrannou fólií | Ne |
|-------------------|----|

Udržitelnost

| | |
|-----------------------------|-----|
| Neobsahuje halogeny | Ano |
| V souladu s nařízením REACH | Ano |
| V souladu se směrnicí RoHS | Ano |

Ilustrace a výkresy

