



FL52S

Armoire, univers, IP65, CL 2, 850 x 600 x 300mm, Polyester

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Hauteur	850 mm
Largeur	600 mm
Profondeur	300 mm
Epaisseur de la paroi latérale	2 mm

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP65
Classe de protection	Classe II
Type de verrouillage	Fermeture à 3-points Carré 8 mm
Résistance aux chocs IK	IK10

**Equipement**

Nombre de travée de large	2
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	0

**Installation, montage**

Montage sur	Montage mural
Adapté à un usage extérieur	Oui

**Matières**

Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Traitement	Laqué
Matière	Polyester renforcé de fibres de verre

**Equipement**

Nombre de rangées	5
-------------------	---

**Matières**

Finition de la surface	Mat
------------------------	-----

**Plastron, porte**

Nombre de portes de l'armoire	1
Nombre de serrures	1
Porte transparente	No

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	400 A
-------------------------	-------

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----