



FL52S

### Wandschrank, univers, IP65, SK II, 850 x 600 x 300mm, Polyester

#### Technische Eigenschaften

##### Abmessungen

Höhe	850 mm
Breite	600 mm
Tiefe	300 mm
Materialdicke Seitenwand	2 mm

##### Sicherheit

Schutzart IP	IP65
Schutzklasse	Schutzklasse II
Schliessungstyp	3-Punkt Schloss 4-Kant 8 mm
Stossfestigkeit IK	IK10

##### Ausstattung

Anzahl Felder	2
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	0

##### Installation, Montage

Montage auf	Wandbefestigung
Geeignet für Aussenbereich	Ja

##### Werkstoff

Farbe	Lichtgrau
RAL Nummer	7035
Oberfläche	Lackiert
Werkstoff	Glasfaserverstärkter Kunststoff

##### Ausstattung

Anzahl Reihen	5
---------------	---

##### Werkstoff

Glanzgrad	Matt
-----------	------

##### Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	1
Anzahl der Schlösser	1
Mit transparentem Deckel/Tür	Nein

##### Elektrischer Strom

Nennstrom	400 A
-----------	-------

##### Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----