



FL52S

Armoire, univers, IP65, CL 2, 850 x 600 x 300mm, Polyester

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Hauteur                                    | 850 mm |
| Largeur                                    | 600 mm |
| Profondeur                                 | 300 mm |
| Epaisseur du matériau des parois latérales | 2 mm   |

#### Sécurité

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| Indice de protection IP | IP65                               |
| Classe de protection    | Classe II                          |
| Type de verrouillage    | Fermeture à 3-points<br>Carré 8 mm |
| Résistance aux chocs IK | IK10                               |

#### Equipement

|                                          |   |
|------------------------------------------|---|
| Nombre de travée de large                | 2 |
| Nombre d'ouvertures pour plaques à bride | 0 |

#### Installation, montage

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Montage                     | Montage mural |
| Adapté à un usage extérieur | Oui           |

#### Matière

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Couleur               | Gris clair                            |
| Code RAL              | 7035                                  |
| Traitement de surface | Laqué                                 |
| Matière               | Polyester renforcé de fibres de verre |

#### Equipement

|                |   |
|----------------|---|
| Nombre rangées | 5 |
|----------------|---|

#### Matière

|          |     |
|----------|-----|
| Finition | Mat |
|----------|-----|

#### Cache, porte

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Nombre de portes               | 1   |
| Nombre de serrure de la porte  | 1   |
| Couvercle/porte transparent(e) | Non |

#### Courant électrique

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Courant assigné nominal | 400 A |
|-------------------------|-------|

#### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|