



WH66544000D



FLF: AM19 R/TV/Dat prise de passage 2GHz 19dB Ultra Blanc

**Caractéristiques techniques**

**Connectivité**

|                 |  |
|-----------------|--|
| Type de montage | Installation à encastrer<br>Fixation par serrage |
|-----------------|--|

**Atténuation**

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Atténuation de raccordement à 860 MHz | 19 dB |
| Atténuation de passage à 860 MHz      | 4 dB  |

**Raccordement**

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Type de connexion / prise | Prise de passage |
|---------------------------|------------------|

**Fréquence**

|                |              |
|----------------|--------------|
| Bande passante | 5 - 2000 MHz |
|----------------|--------------|

**Equipement**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de sorties | 3 |
|-------------------|---|

**Matière**

|          |                 |
|----------|-----------------|
| Matière  | Thermoplastique |
| Couleur  | Ultra blanc     |
| Code RAL | 9016            |

**Dimensions**

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Profondeur                           | 39.7 mm |
| Profondeur de montage                | 6 mm    |
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 33.7 mm |

**Durabilité**

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|