



WJA102

Prise de courant 2P ateha associable

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Matière

Couleur Blanc signalisation
Code RAL 9016
Finition Brillant
Matériau Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
Traitement Non traité

Dimensions

Hauteur 77 mm
Nombre d'unités 2
Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

Installation, montage

Montage sur En saillie

Connectivité

Type de montage Fixation par encliquetage

Equipement

Type de connecteur/prise de courant Norme française NF
Insert central rotatif Non
Avec couvercle à charnière Non
Avec broche ronde de protection de mise à la terre Non
Avec lampe de signalisation Non

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

Capacité

Nombre de modules 2

Sécurité

Avec protection renforcée des contacts Oui
Résistance aux chocs IK IK04
Classe de protection (IP) IP21D

Fonctions

Avec éclairage d'orientation Non
Avec éclairage fonctionnel Non

Identification

Avec inscription Non

Textes

Housse Obturateur centrale
Protection Avec protection contre les surcharges et les courts-circuits

Durabilité

Sans halogène Oui
Conforme à la directive RoHS Oui