



WJA102

Prise de courant 2P ateha associable

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Matières

Couleur Blanc signalisation

Code RAL 9016

Finition de la surface Brillant

Matière Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)

Traitement Non traité

Dimensions

Hauteur 77 mm

Nombre d'unités 2

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

Installation, montage

Montage sur En saillie

Connectivité

Type de montage Montage à clipser

Equipement

Connecteur/type de fiche prise de courant Norme française NF

Insert central incliné No

Avec couvercle à charnière No

Broche ronde de protection de mise à la terre No

Avec lampe de signalisation No

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage No

Capacité

Nombre de modules 2

Sécurité

Avec une protection renforcée des contacts Oui

Résistance aux chocs IK IK04

Indice de protection IP IP21D

Fonctions

Avec éclairage d'orientation No

Avec éclairage fonctionnel No

Identification

Avec inscription No

Textes

Housse Plaque de recouvrement

Protection Avec protection contre les surcharges et les courts-circuits

Durabilité

Sans halogène Oui

Conforme à la directive RoHS Oui