



WJA102

Ateha stopcontact 2P

Technische karakteristieken

Elektrische Stroom

Nominale stroom 16 A

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Materiaal

Kleur Verkeerswit

RAL-kleur 9016

Afwerking oppervlakte Glanzend

Materiaal Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS)

Oppervlaktebehandeling Onbehandeld

Afmetingen

Hoogte 77 mm

Aantal eenheden 2

Inbouwdiepte inbouwdozen 40 mm

Installatie, montage

Gemonteerd op Oppervlaktemontage

Connectiviteit

Aansluitwijze Opklikbare montage

Uitrusting

Type connector/stekker stopcontact Franse norm NF

Gedraaid centraal inzetstuk Nee

Met klapdeksel Nee

Met ronde aardingspen Nee

Met signaallamp Nee

Toebehoren

Heeft tekstveld Nee

Capaciteit

Aantal modules 2

Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging Ja

Slagvastheid IK IK04

Beschermingsgraad IP IP21D

Funcities

Met oriëntatieverlichting Nee

Met functieverlichting Nee

Identificatie

Met opdruk Nee

Teksten

Deur Centraalplaat

Beveiliging Met overbelastings- en oververhittingsbeveiliging

Duurzaamheid

Halogeenvrij Ja

RoHS conform Ja