



WH20180707H

kallysto face 60x60mm pour: Poussoir pivotant /1 pôle/ 0<-1 /0+30° Beige

Caractéristiques techniques

Architecture

| | |
|---------------------------|---------|
| Type d'organe de commande | Rotatif |
|---------------------------|---------|

Matière

| | |
|-----------------------|------------|
| Couleur | Beige |
| Code RAL | 1015 |
| Finition | Mat |
| Matière | Duroplast |
| Traitement de surface | Non traité |

Dimensions

| | |
|---------|-------|
| Hauteur | 60 mm |
| Largeur | 60 mm |

Connectivité

| | |
|-----------------|------------------|
| Type de montage | Fixation par vis |
|-----------------|------------------|

Equipement

| | |
|--------------------------------------|-----|
| Fenêtre de contrôle/sortie lumineuse | Non |
|--------------------------------------|-----|

Accessoires

| | |
|--------------------------------|-----|
| Comporte un champ d'étiquetage | Non |
|--------------------------------|-----|

Sécurité

| | |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP20 |
| Résistance aux chocs IK | IK02 |

Textes

| | |
|-------------|----------------------------|
| Inscription | Avec inscription « 0 < 1 » |
|-------------|----------------------------|

Convient pour

kallysto encastré / kallysto montage en saillie

Durabilité

| | |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |