



WH20180707H

kallysto face 60x60mm pour: Poussoir pivotant /1 pôle/ 0<-1 /0+30° Beige

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande Rotatif

Matière

Couleur Beige

Code RAL 1015

Finition Mat

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

Dimensions

Hauteur 60 mm

Largeur 60 mm

Connectivité

Type de montage Fixation par vis

Equipement

Fenêtre de contrôle/sortie lumineuse Non

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Résistance aux chocs IK IK02

Textes

Inscription Avec inscription « 0 ← 1 »

Convient pour

kallysto encastré / kallysto montage en saillie

Durabilité

Sans halogène Oui

Conforme à la directive RoHS Oui