



FWKP1001508VERZ

**T-Stück FWK-Plus 100x150 mm verzinkt**

**Technische Eigenschaften**

**Sicherheit**

Feuerwiderstandsklasse	EI90
------------------------	------

**Architektur**

Anzahl der brennbaren Seiten	4
------------------------------	---

**Konfiguration**

Schnittkaschierend	Ja
--------------------	----

**Installation, Montage**

Bodenlochung	Ja
--------------	----

**Abmessungen**

Höhe	100 mm
Innenhöhe	95 mm
Breite	150 mm
Innenbreite	145 mm
Länge	2000 mm
Maß a	250 mm
Maß b	350 mm

**Werkstoff**

Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Verzinkt

**Ausstattung**

Blechmaterial	Stahl
---------------	-------

**Werkstoff**

Farbe	Zink
-------	------

**Geeignet für**

FWK plus 100x150	
------------------	--

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja

**Abbildungen | Zeichnungen**

