



FWKP1001508VERZ

Té FWK-Plus 100x150 galvanisé

Caractéristiques techniques

Sécurité

Classe de résistance au feu EI90

Architecture

Nombre de côtés résistants au feu 4

Configuration

Chevauchement Oui

Installation, montage

Perforation de socle Oui

Dimensions

Hauteur 100 mm

Hauteur intérieure 95 mm

Largeur 150 mm

Largeur intérieure 145 mm

Longueur 2000 mm

Mesure a 250 mm

Mesure b 350 mm

Matière

Matière Acier

Traitement de surface Galvanisé

Équipement

Matière de la gaine Acier

Matière

Couleur Zinc

Convient pour

FWK plus 100x150

Durabilité

Sans halogène Oui

Conforme à la directive RoHS Oui

Illustrations | dessins

