



FWKP1001508VERZ

**T-Stück FWK-Plus 100x150 mm verzinkt**

**Technische Eigenschaften**

**Sicherheit**

Feuerwiderstandsklasse E190

**Architektur**

Anzahl der brennbaren Seiten 4

**Konfiguration**

Schnittkaschierend Ja

**Installation, Montage**

Bodenlochung Ja

**Abmessungen**

Höhe 100 mm

Innenhöhe 95 mm

Breite 150 mm

Innenbreite 145 mm

Länge 2000 mm

Maß a 250 mm

Maß b 350 mm

**Werkstoff**

Werkstoff Stahl

Oberfläche Verzinkt

**Ausstattung**

Blechmaterial Stahl

**Werkstoff**

Farbe Zink

**Geeignet für**

FWK plus 100x150

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei Ja

RoHS-konform Ja

**Abbildungen | Zeichnungen**

