



B07534



Canale porta cavi con base piana grigio completo di coperchio TA-EN 40x40 G

Caratteristiche tecniche

Serie

Altezza	40 mm
Larghezza	40 mm
Lunghezza	2000 mm
Sezione interna	1270 - 1270 mm ²

Materiali

Materiale	Polivinilcloruro (PVC)
Codice RAL	7030
Colore	Grigio

Protezione

Resistenza agli urti IK	IK07
Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP40

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-15 - 60 °C
-------------------------	-------------

Equipaggiamento

Con pellicola protettiva	Sì
--------------------------	----

Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free	Sì
Conformità ROHS	Sì

Illustrazioni | Disegni

