



B07534



### Goulotte de distribution non cloisonnable TA-E 40x40 1 compartiment grise

#### Caractéristiques techniques

##### Dimensions

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Hauteur                    | 40 mm                       |
| Largeur                    | 40 mm                       |
| Longueur                   | 2000 mm                     |
| Section intérieure / utile | 1270 - 1270 mm <sup>2</sup> |

##### Matière

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| Matériau | Polyvinylchloride (PVC) |
| Code RAL | 7030                    |
| Couleur  | Gris                    |

##### Sécurité

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Résistance aux chocs IK   | IK07 |
| Classe de protection (IP) | IP40 |

##### Conditions d'utilisation

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Température de service | -15 - 60 °C |
|------------------------|-------------|

##### Équipement

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Avec film de protection | Oui |
|-------------------------|-----|

##### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| REACH-sans SVHC              | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |

#### Photos | dessins

