



LNH0050M4

### Fusible NH000 gG 400V 50A indicateur combiné pattes sous tension

#### Caractéristiques techniques

##### Architecture

Courbe	gG
--------	----

##### Fusible

Taille de l'élément fusible	NH000
Caractéristique du fusible	gG

##### Tension

Type de tension d'alimentation	AC
Tension assignée d'emploi Ue	400 - 400 V
Tension assignée CA 50 Hz	400 - 400 V

##### Courant électrique

Courant assigné nominal	50 A
-------------------------	------

##### Conditions d'utilisation

Isolé	Non
-------	-----

##### Principaux attributs électriques

Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC60898-1	100 kA
---	--------

##### Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	3.40 W
-----------------------------------	--------

##### Dimensions

Hauteur	79 mm
Largeur	21 mm
Profondeur	51 mm

##### Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui