Produktdatenblatt
FP74TW2

FP74TN2

Schrank, univers, IP54/I, 1100x1050x205mm, leer

Technische Eigenschaften

Abmessungen	
Höhe	1100 mm
Breite	1050 mm
Tiefe	205 mm
Materialdicke Seitenwand	1 mm

Sicherheit	
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP54
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit IK	IK09

Ausstattung	
Anzahl Felder	4
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	8

Installation, Montage	
Montage auf	Wandbefestigung
Geeignet für Aussenbereich	Nein

Werkstoff	
Farbe	Reinweiß
RAL Nummer	9010
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Werkstoff	Stahl

Ausstattung	
Anzahl Reihen	7

Werkstoff	
Glanzgrad	Matt

Abdeckung, Tür	
Anzahl Schranktüren	2
Anzahl der Schlösser	1
Mit transparentem Deckel/Tür	Nein

Elektrischer Strom	
Nennstrom	250 A

Nachhaltigkeit	
RoHS-konform	Ja