



FP74TN2

Armoire, univers, IP54, classe de protection I, 1100x1050x205mm, inoccupé

Caractéristiques techniques

Dimensions

| | |
|--|---------|
| Hauteur | 1100 mm |
| Largeur | 1050 mm |
| Profondeur | 205 mm |
| Épaisseur du matériau des parois latérales | 1 mm |

Sécurité

| | |
|-------------------------|---|
| Indice de protection IP | IP54 |
| Classe de protection | Classe I |
| Type de verrouillage | Loquet rabattable et avec crémone Sans serrure |
| Résistance aux chocs IK | IK09 |

Équipement

| | |
|--|---|
| Nombre de travée de large | 4 |
| Nombre d'ouvertures pour plaques à bride | 8 |

Installation, montage

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Montage | Montage mural |
| Adapté à un usage extérieur | Non |

Matière

| | |
|-----------------------|---------------|
| Couleur | Blanc pur |
| Code RAL | 9010 |
| Traitement de surface | Thermolaquage |
| Matière | Acier |

Équipement

| | |
|----------------|---|
| Nombre rangées | 7 |
|----------------|---|

Matière

| | |
|----------|-----|
| Finition | Mat |
|----------|-----|

Cache, porte

| | |
|--------------------------------|-----|
| Nombre de portes | 2 |
| Nombre de serrure de la porte | 1 |
| Couvercle/porte transparent(e) | Non |

Courant électrique

| | |
|-------------------------|-------|
| Courant assigné nominal | 250 A |
|-------------------------|-------|

Durabilité

| | |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|