



SR910

### Transformador de intensidade 2000/5A

#### Características técnicas

##### Funções

Classe de precisão

1

##### Potência

Potência

12 VA

##### Dimensões

Diâmetro da abertura

43 mm

Altura

75 mm

Largura

96 mm

Profundidade

108 mm

Altura da abertura

51 mm

Largura da abertura

81 mm

##### Conectividade

Tipo de ligações

Barramento  
Terminal de parafuso

##### Frequência

Frequência

50 - 60 Hz

##### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento

-25 - 50 °C

Temperatura de armazenamento/transporte

-40 - 80 °C

##### índice de proteção

Índice de proteção IP

IP20

##### Intensidade de corrente

Intensidade máx. no primário

2000 A

Intensidade máx. de secundário

5 A