



WH66543900D



FLF: R/TV/données prise de passage 2GHz 14dB/ Blanc

Caractéristiques techniques

Connectivité

Type de montage	Installation à encastrer Fixation par serrage
-----------------	--

Atténuation

Atténuation de raccordement à 860 MHz	14 dB
Atténuation de passage à 860 MHz	4 dB

Raccordement

Type de connexion / prise	Prise de passage
---------------------------	------------------

Fréquence

Bande passante	5 - 2000 MHz
----------------	--------------

Equipement

Nombre de sorties	3
-------------------	---

Matière

Matière	Thermoplastique
Couleur	Ultra blanc
Code RAL	9016

Dimensions

Profondeur	39.7 mm
Profondeur de montage	6 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	33.7 mm

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----