



FWB62K11

Feldverteiler AP,univers,IP31,SKII,72PLE+Mediafeld,m.geschl.Tür,950x550x161mm,QC

#### Technische Eigenschaften

##### Installation, Montage

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Geeignet für Aussenbereich | Nein    |
| Montage auf                | Aufputz |

##### Elektrischer Strom

|           |       |
|-----------|-------|
| Nennstrom | 125 A |
|-----------|-------|

##### Ausstattung

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Anzahl der Schienen           | 6    |
| Anzahl Reihen                 | 6    |
| Anzahl Felder                 | 2    |
| Mit Schloss                   | Nein |
| Mit Neutralleiterklemmenblock | Ja   |

##### Kapazität

|               |    |
|---------------|----|
| Anzahl Module | 72 |
|---------------|----|

##### Funktionen

|                        |    |
|------------------------|----|
| Mit Leitungseinführung | Ja |
|------------------------|----|

##### Abmessungen

|            |        |
|------------|--------|
| Höhe       | 950 mm |
| Breite     | 550 mm |
| Tiefe      | 165 mm |
| Einbauhöhe | 950 mm |

##### Abdeckung, Tür

|                     |   |
|---------------------|---|
| Anzahl Schranktüren | 1 |
|---------------------|---|

##### Abmessungen

|              |           |
|--------------|-----------|
| Einbaubreite | 550,00 mm |
|--------------|-----------|

##### Abdeckung, Tür

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Ausführung des Handgriffes | Klappgriff mit Vorreiber |
|----------------------------|--------------------------|

##### Abmessungen

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Breite in Teilungseinheiten | 24 |
|-----------------------------|----|

##### Abdeckung, Tür

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Mit transparentem Deckel/Tür | Nein |
|------------------------------|------|

##### Anschluss

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Anzahl der Leitungs-/Rohreinführungen | 8 |
|---------------------------------------|---|

##### Konnektivität

|            |         |
|------------|---------|
| Montageart | Aufputz |
|------------|---------|

##### Werkstoff

|            |          |
|------------|----------|
| Werkstoff  | Stahl    |
| RAL Nummer | 9010     |
| Farbe      | Reinweiß |

##### Ausstattung

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Mit Erdungsklemmenblock | Ja |
|-------------------------|----|

##### Werkstoff

|                         |                                                          |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|
| Werkstoff Montageplatte | Acrylnitril-Styrol-Acrylester (ASA)<br>Polycarbonat (PC) |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|

##### Ausstattung

|                   |    |
|-------------------|----|
| Mit Montageplatte | Ja |
|-------------------|----|

**Sicherheit**

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Schutzklasse                   | Schutzklasse II                |
| Stoßfestigkeit IK              | IK09                           |
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP31                           |
| Schließungstyp                 | Stangenschloss<br>Ohne Schloss |

**Nachhaltigkeit**

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|