



WH50821300A



**kallysto Ladesteckdose: USB Typ A + C 18W PD + T13 + Front für Kombination Weiss**

**Technische Eigenschaften**

**Spannung**

Nennspannung	230 V
--------------	-------

**Elektrischer Strom**

Ausgangsstrom	3000 mA
Nennstrom	13 A

**Spannung**

Ausgangsspannung	5 - 12 V
------------------	----------

**Frequenz**

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

**Werkstoff**

Farbe	Ultraweiss
RAL Nummer	9016
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Duroplast
Oberfläche	Unbehandelt

**Abmessungen**

Höhe	60 mm
Breite	60 mm
Tiefe	47 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	40 mm
Einbautiefe	7 mm

**Installation, Montage**

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

**Anschlussmöglichkeiten**

Anschluss-/Steckertyp	Drahtanschluss
Montageart	Schraubbefestigung
Anschluss-/Steckertyp USB	AC

**Ausstattung**

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	Schweizer Norm Typ 13
Verdreher Zentraleinsatz	Nein
Mit Klappdeckel	Nein
Mit Schutzleiterkontakt rund	Ja
Mit Signallampe	Nein

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

**Kapazität**

Anzahl Module	1
---------------	---

**Sicherheit**

Stossfestigkeit IK	IK02
Schutzart IP	IP21

**Funktionen**

Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
Mit Funktionsbeleuchtung	Nein

**Kennzeichnung**

Mit Aufdruck	Nein
--------------	------

---

**Texte**

Sicherung	Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)
Steckverbinder/Buchsen	Mit USB-Buchsen Typ A + Typ C
Schutz	Ohne erhöhten Berührungsschutz
Anschlussart	Netzsteckdose mit Steckklemmen, USB Ladesteckdose mit Schraubklemmen

---

**Geeignet für**

kallysto Unterputz

---

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform	Ja
--------------	----