



WH50821300A



**kallysto pr. de charge: USB type A+C 18W PD + T13 + face combinaison Blanc**

**Caractéristiques techniques**

**Tension**

Tension nominale	230 V
------------------	-------

**Courant électrique**

Courant de sortie	3000 mA
Courant assigné nominal	13 A

**Tension**

Tension de sortie	5 - 12 V
-------------------	----------

**Fréquence**

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Matière**

Couleur	Ultra blanc
Code RAL	9016
Finition	Mat
Matière	Duroplast
Traitement de surface	Non traité

**Dimensions**

Hauteur	60 mm
Largeur	60 mm
Profondeur	47 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm
Profondeur de montage	7 mm

**Installation, montage**

Montage	Encastré
---------	----------

**Connectivité**

Type de connexion / prise	Raccordement filaire
Type de montage	Fixation par vis
Type de connecteur/prise USB	AC

**Équipement**

Type de connecteur/prise de courant	Norme suisse type 13
Insert central rotatif	Non
Avec couvercle à charnière	Non
Avec broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Avec lampe de signalisation	Non

**Accessoires**

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

**Capacité**

Nombre de modules	1
-------------------	---

**Sécurité**

Résistance aux chocs IK	IK02
Indice de protection IP	IP21

**Fonctions**

Avec éclairage d'orientation	Non
Avec éclairage fonctionnel	Non

**Identification**

Avec inscription	Non
------------------	-----

---

**Textes**

Fusible	Protégé contre les courts-circuits et les surcharges (fusible électronique)
Connecteurs / Douilles	Avec prise USB type A + type C
Protection	Sans protection renforcée contre les contacts accidentels
Type de raccordement	Prise secteur avec bornes enfichables, prise de charge USB avec bornes à visser

---

**Convient pour**

kallysto encastré

---

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----