



WH50821300B



kallysto ENC pr. de charge: USB A+C 18W PD + T13 + pl. de fixation + face Blanc

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale	230 V
------------------	-------

Courant électrique

Courant de sortie	3000 mA
-------------------	---------

Courant assigné nominal	13 A
-------------------------	------

Tension

Tension de sortie	5 - 12 V
-------------------	----------

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Matière

Couleur	Ultra blanc
---------	-------------

Code RAL	9016
----------	------

Finition	Mat
----------	-----

Matière	Duroplast
---------	-----------

Traitement de surface	Non traité
-----------------------	------------

Dimensions

Hauteur	77 mm
---------	-------

Largeur	77 mm
---------	-------

Profondeur	47 mm
------------	-------

Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm
--------------------------------------	-------

Profondeur de montage	7 mm
-----------------------	------

Installation, montage

Montage	Encastré
---------	----------

Connectivité

Type de connection / prise	Raccordement filaire
----------------------------	----------------------

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

Type de connecteur/prise USB	AC
------------------------------	----

Équipement

Type de connecteur/prise de courant	Norme suisse type 13
-------------------------------------	----------------------

Insert central rotatif	Non
------------------------	-----

Avec couvercle à charnière	Non
----------------------------	-----

Avec broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
--	-----

Avec lampe de signalisation	Non
-----------------------------	-----

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

Capacité

Nombre de modules	1
-------------------	---

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK02
-------------------------	------

Indice de protection IP	IP21
-------------------------	------

Fonctions

Avec éclairage d'orientation	Non
------------------------------	-----

Avec éclairage fonctionnel	Non
----------------------------	-----

Textes

Inscription	Sans inscription
-------------	------------------

Fusible	Protégé contre les courts-circuits et les surcharges (fusible électronique)
---------	---

Fiche technique du produit

WH50821300B

Textes

Connecteurs / Douilles	Avec prise USB type A + type C
Protection	Sans protection renforcée contre les contacts accidentels
Type de raccordement	Prise secteur avec bornes enfichables, prise de charge USB avec bornes à visser

Convient pour

kallysto encastré

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----