



WH20180705H

kallysto face 60x60mm pour: Poussoir pivotant /1 pôle/ 0<-1 /0+30° Noir

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande Rotatif

Matière

Couleur Noir
Code RAL 9005
Finition Mat
Matière Duroplast
Traitement de surface Non traité

Dimensions

Hauteur 60 mm
Largeur 60 mm

Connectivité

Type de montage Fixation par vis

Équipement

Fenêtre de contrôle/sortie lumineuse Non

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

Sécurité

Indice de protection IP IP20
Résistance aux chocs IK IK02

Textes

Inscription Avec inscription « 0 ← 1 »

Convient pour

kallysto encastré / kallysto montage en saillie

Durabilité

Sans halogène Oui
Conforme à la directive RoHS Oui