



FL254B

Orion Schrank, Polyester Schutzklasse II, Klarsichttür 350x300x160mm

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Höhe	350 mm
Breite	300 mm
Tiefe	160 mm
Materialdicke Seitenwand	3 mm

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP66
Schutzklasse	Schutzklasse II
Schließungstyp	3-Kant 7 mm Schloss mit Schlüssel
Stoßfestigkeit IK	IK08

Ausstattung

Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	0
---	---

Installation, Montage

Montage auf	Aufputz
Geeignet für Außenbereich	Ja

Werkstoff

Farbe	Lichtgrau
RAL Nummer	7035
Oberfläche	Unbehandelt
Werkstoff	Glasfaserverstärkter Kunststoff

Ausstattung

Anzahl Reihen	2
---------------	---

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	1
Anzahl der Schlosser	2
Mit transparentem Deckel/Tür	Ja

Elektrischer Strom

Nennstrom	125 A
-----------	-------

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----