



B02855



### PULS. 1P NA 10A BK Pulsante 1 polo NA 10A Pepita NERO

#### Caratteristiche tecniche

##### Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a incasso
--------------	---------------------

##### Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

##### Materiali

Colore	Nero
Codice RAL	7016
Materiale	Plastica

#### Identificazione

Disposizione di montaggio	Elemento base
---------------------------	---------------

#### Connettività

Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a vite
---------------------------------	------------------

#### Controlli e indicatori

Numero di tasti	1
-----------------	---

#### Serie

Profondità di installazione	40 mm
Profondità delle scatole da incasso	40 mm

#### Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP40
---	------

#### Corrente

Corrente nominale	10 A
-------------------	------

#### Testo

Illuminazione	Senza illuminazione (non può essere illuminato)
---------------	---

#### Sostenibilità

Conformità REACh - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si

#### Illustrazioni | Disegni

