



ESC428S

Installationsschütz brummfrei 25A 3Schließer und 1 Öffner 230V

Technische Eigenschaften

Anschluss

Kontaktart 3S+1Ö

Elektrischer Strom

Nennstrom 25 A

Kapazität

Anzahl Module 2

Frequenz

Frequenz 50 - 50 Hz

Spannung

Stossspannungsfestigkeit 4000 V

Isolationsspannung U_i 440 V

Bemessungsbetriebsspannung U_e 400 - 400 V

Steuerspannung AC 230 - 230 V

Steuerspannung DC 0 - 0 V

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -10 - 50 °C

Gebrauch

Gebrauchskategorie AC-7a/AC-7b

Einsatzbedingungen

Lager-/Transporttemperatur -40 - 80 °C

Belastbarkeit

Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele 100000

Texte

Sicherheitshinweis Brummfreie Schütze werden nicht für intensive Nutzung (24/7-Stromversorgung) empfohlen. In solchen Fällen sollten Industrieschütze verwendet werden.

Belastbarkeit

Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele 30000

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 7.50 W

Anzugsverbrauch 3.20 VA

Abmessungen

Höhe 83 mm

Breite 35.75 mm

Tiefe 60 mm

Anschluss

Anzahl der Kontakte 4

Ausstattung

Anzahl Schliesserkontakte 3

Anzahl Öffnerkontakte 1

Mit Schieber für Handschaltung Nein

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter 1 - 6 mm²

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 1 - 10 mm²

Installation, Montage

Nominales Drehmoment 1.20 - 1.20 Nm

Nachhaltigkeit

RoHS-konform

Ja