



VANR2013

caja R2 para limpieza con agua salida ALU BD 3mm

Características técnicas

Arquitectura

Con marco de protección para alfombras

Sí

Con entalladura para pavimento

Sí

Dimensiones

Profundidad de montaje

90 mm

Diámetro incorporado

242 mm

Diámetro externo

253 mm

Profundidad para la instalación del revestimiento

3 mm

Configuración

Tamaño de la instalación (instalaciones bajo el suelo)

R2

Instalación, montaje

Adecuado para montaje en cavidad en suelo

Sí

Adecuado para la instalación de hormigón

Sí

Adecuado para uso en exteriores

No

Adecuado para instalación en suelo elevado

Sí

Adecuado para limpieza en mojado

Sí

Instrucciones

Mantenimiento del suelo

Húmedo

Materiales

Material

Aluminio

Condiciones de uso

10 kN

3 kN

Funciones

Adecuado para conductos subterráneos

No

Texto

Salida de cable

Con salida de cable en la tapa

Materiales

Colour

Aluminio

Conexión

Número de entradas de conductos de cables

3

Número de tomas SCHUKO

6

Equipo

Número de dispositivos integrados

6

Número de cajas de salida

2

Seguridad

Índice de protección IP

IP20

Resistencia al impacto IK

IK10

Clase de protección en condiciones no utilizadas

IP66

Ilustraciones e imágenes

