



WH50821304A



**kallysto pr. de charge: USB type A+C 18W PD + T13 + face combinaison Anthracite**

**Caractéristiques techniques**

**Tension**

|                  |       |
|------------------|-------|
| Tension nominale | 230 V |
|------------------|-------|

**Courant électrique**

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Courant de sortie       | 3000 mA |
| Courant assigné nominal | 13 A    |

**Tension**

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Tension de sortie | 5 - 12 V |
|-------------------|----------|

**Fréquence**

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

**Matière**

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Couleur               | Anthracite |
| Code RAL              | 7024       |
| Finition              | Mat        |
| Matière               | Duroplast  |
| Traitement de surface | Non traité |

**Dimensions**

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Hauteur                              | 60 mm |
| Largeur                              | 60 mm |
| Profondeur                           | 47 mm |
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 40 mm |
| Profondeur de montage                | 7 mm  |

**Installation, montage**

|         |          |
|---------|----------|
| Montage | Encastré |
|---------|----------|

**Connectivité**

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Type de connexion / prise    | Raccordement filaire |
| Type de montage              | Fixation par vis     |
| Type de connecteur/prise USB | AC                   |

**Équipement**

|  |                      |
|--|----------------------|
| Type de connecteur/prise de courant                | Norme suisse type 13 |
| Insert central rotatif                             | Non                  |
| Avec couvercle à charnière                         | Non                  |
| Avec broche ronde de protection de mise à la terre | Oui                  |
| Avec lampe de signalisation                        | Non                  |

**Accessoires**

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Comporte un champ d'étiquetage | Non |
|--------------------------------|-----|

**Capacité**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de modules | 1 |
|-------------------|---|

**Sécurité**

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Résistance aux chocs IK | IK02 |
| Indice de protection IP | IP21 |

**Fonctions**

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Avec éclairage d'orientation | Non |
| Avec éclairage fonctionnel   | Non |

**Identification**

|                  |     |
|------------------|-----|
| Avec inscription | Non |
|------------------|-----|

---

**Textes**

|                        |   |
|------------------------|---|
| Fusible                | Protégé contre les courts-circuits et les surcharges (fusible électronique)     |
| Connecteurs / Douilles | Avec prise USB type A + type C  |
| Protection             | Sans protection renforcée contre les contacts accidentels                       |
| Type de raccordement   | Prise secteur avec bornes enfichables, prise de charge USB avec bornes à visser |

---

**Convient pour**

kallysto encastré

---

**Durabilité**

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|