



WH50821303B



**kallysto ENC pr. de charge: USB A+C 18W PD + T13 + pl. de fixation + face Gris**

**Caractéristiques techniques**

**Tension**

Tension nominale 230 V

**Courant électrique**

Courant de sortie 3000 mA

Courant assigné nominal 13 A

**Tension**

Tension de sortie 5 - 12 V

**Fréquence**

Fréquence 50 - 50 Hz

**Matière**

Couleur Gris clair

Code RAL 7035

Finition Mat

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

**Dimensions**

Hauteur 77 mm

Largeur 77 mm

Profondeur 47 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

Profondeur de montage 7 mm

**Installation, montage**

Montage Encastré

**Connectivité**

Type de connection / prise Raccordement filaire

Type de montage Fixation par vis

Type de connecteur/prise USB AC

**Équipement**

Type de connecteur/prise de courant Norme suisse type 13

Insert central rotatif Non

Avec couvercle à charnière Non

Avec broche ronde de protection de mise à la terre Oui

Avec lampe de signalisation Non

**Accessoires**

Comporte un champ d'étiquetage Non

**Capacité**

Nombre de modules 1

**Sécurité**

Résistance aux chocs IK IK02

Indice de protection IP IP21

**Fonctions**

Avec éclairage d'orientation Non

Avec éclairage fonctionnel Non

**Identification**

Avec inscription Non

---

**Textes**

Fusible	Protégé contre les courts-circuits et les surcharges (fusible électronique)
Connecteurs / Douilles	Avec prise USB type A + type C
Protection	Sans protection renforcée contre les contacts accidentels
Type de raccordement	Prise secteur avec bornes enfichables, prise de charge USB avec bornes à visser

---

**Convient pour**

kallysto encastré

---

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----