



WH50821303A



kallysto Ladesteckdose: USB Typ A + C 18W PD + T13 + Front für Kombination Grau

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung	230 V
--------------	-------

Elektrischer Strom

Ausgangsstrom	3000 mA
Nennstrom	13 A

Spannung

Ausgangsspannung	5 - 12 V
------------------	----------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Werkstoff

Farbe	Lichtgrau
RAL Nummer	7035
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Duroplast
Oberfläche	Unbehandelt

Abmessungen

Höhe	60 mm
Breite	60 mm
Tiefe	47 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	40 mm
Einbautiefe	7 mm

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp	Drahtanschluss
Montageart	Schraubbefestigung
Anschluss-/Steckertyp USB	AC

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	Schweizer Norm Typ 13
Verdreher Zentraleinsatz	Nein
Mit Klappdeckel	Nein
Mit Schutzleiterkontakt rund	Ja
Mit Signallampe	Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

Kapazität

Anzahl Module	1
---------------	---

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK	IK02
Schutzart IP	IP21

Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
Mit Funktionsbeleuchtung	Nein

Kennzeichnung

Mit Aufdruck	Nein
--------------	------

Texte

Sicherung	Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)
Steckverbinder/Buchsen	Mit USB-Buchsen Typ A + Typ C
Schutz	Ohne erhöhten Berührungsschutz
Anschlussart	Netzsteckdose mit Steckklemmen, USB Ladesteckdose mit Schraubklemmen

Geeignet für

kallysto Unterputz

Nachhaltigkeit

RoHS-konform

Ja