



WH50821303A



kallysto pr. de charge: USB type A+C 18W PD + T13 + face combinaison Gris Clair

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale	230 V
------------------	-------

Courant électrique

Courant de sortie	3000 mA
Courant assigné nominal	13 A

Tension

Tension de sortie	5 - 12 V
-------------------	----------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Matière

Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Finition	Mat
Matière	Duroplast
Traitement de surface	Non traité

Dimensions

Hauteur	60 mm
Largeur	60 mm
Profondeur	47 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm
Profondeur de montage	7 mm

Installation, montage

Montage	Encastré
---------	----------

Connectivité

Type de connection / prise	Raccordement filaire
Type de montage	Fixation par vis
Type de connecteur/prise USB	AC

Équipement

Type de connecteur/prise de courant	Norme suisse type 13
Insert central rotatif	Non
Avec couvercle à charnière	Non
Avec broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Avec lampe de signalisation	Non

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

Capacité

Nombre de modules	1
-------------------	---

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK02
Indice de protection IP	IP21

Fonctions

Avec éclairage d'orientation	Non
Avec éclairage fonctionnel	Non

Textes

Inscription	Sans inscription
Fusible	Protégé contre les courts-circuits et les surcharges (fusible électronique)

Fiche technique du produit

WH50821303A

Textes	
Connecteurs / Douilles	Avec prise USB type A + type C
Protection	Sans protection renforcée contre les contacts accidentels
Type de raccordement	Prise secteur avec bornes enfichables, prise de charge USB avec bornes à visser
Convient pour	
kallysto encastré	
Durabilité	
Conforme à la directive RoHS	Oui