



WH50821303A



kallysto pr. de charge: USB type A+C 18W PD + T13 + face combinaison Gris Clair

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale 230 V

Courant électrique

Courant de sortie 3000 mA

Courant assigné nominal 13 A

Tension

Tension de sortie 5 - 12 V

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Matière

Couleur Gris clair

Code RAL 7035

Finition Mat

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

Dimensions

Hauteur 60 mm

Largeur 60 mm

Profondeur 47 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

Profondeur de montage 7 mm

Installation, montage

Montage Encastré

Connectivité

Type de connexion / prise Raccordement filaire

Type de montage Fixation par vis

Type de connecteur/prise USB AC

Équipement

Type de connecteur/prise de courant Norme suisse type 13

Insert central rotatif Non

Avec couvercle à charnière Non

Avec broche ronde de protection de mise à la terre Oui

Avec lampe de signalisation Non

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

Capacité

Nombre de modules 1

Sécurité

Résistance aux chocs IK IK02

Indice de protection IP IP21

Fonctions

Avec éclairage d'orientation Non

Avec éclairage fonctionnel Non

Identification

Avec inscription Non

Textes

Fusible	Protégé contre les courts-circuits et les surcharges (fusible électronique)
Connecteurs / Douilles	Avec prise USB type A + type C
Protection	Sans protection renforcée contre les contacts accidentels
Type de raccordement	Prise secteur avec bornes enfichables, prise de charge USB avec bornes à visser

Convient pour

kallysto encastré

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----