



VR10057011

caja de suelo R10 revestimiento 5mm

Características técnicas

Arquitectura

Con marco de protección para alfombras

Sí

Con entalladura para pavimento

Sí

Dimensiones

Profundidad de montaje

77 mm

Diámetro incorporado

275 mm

Diámetro externo

294 mm

Profundidad para la instalación del revestimiento

5 mm

Configuración

Tamaño de la instalación (instalaciones bajo el suelo)

R10

Instalación, montaje

Adecuado para montaje en cavidad en suelo

Sí

Adecuado para la instalación de hormigón

Sí

Adecuado para uso en exteriores

No

Adecuado para instalación en suelo elevado

Sí

Adecuado para limpieza en mojado

No

Instrucciones

Mantenimiento del suelo

Seco

Materiales

Material

Poliamida (PA)

Condiciones de uso

5 kN

Cubierta, puerta

Material de la parte superior

Poliamida (PA)

Condiciones de uso

3 kN

Funciones

Adecuado para conductos subterráneos

Sí

Texto

Salida de cable

Con salida de cable en la tapa

Materiales

Colour

Gris plata

Código RAL

7011

Conexión

Número de entradas de conductos de cables

1

Número de tomas SCHUKO

10

Equipo

Número de dispositivos integrados

10

Número de cajas de salida

3

Seguridad

Índice de protección IP

IP20

Resistencia al impacto IK

IK08

Clase de protección en condiciones no utilizadas

IP30

Sostenibilidad

Sin halógenos	Sí
REACH - libre de SVHC	Sí
Conforme con RoHS	Sí

Ilustraciones e imágenes

