



WH23648307Q



**kallysto AP komplett: 3x Typ 23 mit Statusanzeige mit Steckklemmen/ Beige**

**Technische Eigenschaften**

**Spannung**

Nennspannung 250 V

**Elektrischer Strom**

Nennstrom 16 A

**Frequenz**

Frequenz 50 - 60 Hz

**Werkstoff**

Farbe Beige

RAL Nummer 1015

Glanzgrad Matt

Werkstoff Duroplast

Oberfläche Unbehandelt

**Abmessungen**

Höhe 88 mm

Breite 88 mm

Tiefe 54 mm

Anzahl Einheiten 3

Einbautiefe Unterputz-Dosen 0 mm

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp Schweizer Norm Typ 23

Leiterquerschnitt 1.0 - 2.5 mm<sup>2</sup>

**Installation, Montage**

Montage auf Aufputz

Einbau-/Anschlussort Horizontal  
Vertikal

**Anschlussmöglichkeiten**

Anschluss-/Steckertyp quickconnect  
Steckanschluss  
Federzug-Anschluss

Montageart Schraubbefestigung

**Ausstattung**

Anschluss-/Steckertyp Steckdose Schweizer Norm Typ 23

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Nein

Mit Schutzleiterkontakt rund Ja

Mit Signallampe Nein

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld Nein

**Abdeckung, Tür**

Deckelausführung Ohne Deckel

**Kapazität**

Anzahl Module 3

**Sicherheit**

Mit erhöhtem Berührungsschutz Nein

Stossfestigkeit IK IK04

Schutzart IP IP20

**Funktionen**

Mit Orientierungsbeleuchtung Nein

---

**Funktionen**

---

Mit Funktionsbeleuchtung	Ja
--------------------------	----

---

**Kennzeichnung**

---

Mit Aufdruck	Nein
--------------	------

---

**Texte**

---

Abdeckung	Komplettgehäuse
Schutz	Ohne erhöhten Berührungsschutz
Anschlussart	Mit quickconnect-Steckklemmen
Typ	Apparat Gr. I

---

**Nachhaltigkeit**

---

RoHS-konform	Ja
--------------	----

---