



VANR2003

**Versorgungseinheit Alu Naßpflege R2 für Alu-Tubus 3mm Bodenbelag Hohlboden-Set**

**Technische Eigenschaften**

**Architektur**

Mit Bodenbelagsschutzrahmen	Ja
Mit Bodenbelagsaussparung	Ja

**Abmessungen**

Einbautiefe	90 mm
Einbaudurchmesser	242 mm
Außendurchmesser	253 mm
Tiefe der Bodenbelagsaussparung	3 mm

**Konfiguration**

Einbaugröße (Unterflursysteme)	R2
--------------------------------	----

**Installation, Montage**

Geeignet für Bodenvertiefungen	Ja
Geeignet für Betoninstallation	Ja
Geeignet für Außenbereich	Nein
Geeignet für Doppelbodeneinbau	Ja
Geeignet für Feuchtreinigung	Ja

**Anleitung**

Bodenpflege	Nass
-------------	------

**Werkstoff**

Werkstoff	Aluminium
-----------	-----------

**Einsatzbedingungen**

Vertikale Last über große Oberfläche (schwere Last)	10 kN
Vertikale Last auf kleine Oberfläche	3 kN

**Funktionen**

Geeignet für Unterflurkanal	Nein
-----------------------------	------

**Texte**

Kabelauslass	Mit Kabelauslass im Deckel
--------------	----------------------------

**Werkstoff**

Farbe	Aluminium
-------	-----------

**Anschluss**

Anzahl der Leitungseinführungen	3
Anzahl der Steckdosen SCHUKO	6

**Ausstattung**

Anzahl der einbaubaren Geräte	6
Anzahl der Gerätetassen	2

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK10
Schutzart IP im ungenutzten Zustand	IP66

Abbildungen | Zeichnungen

