



16328989

## Centrumbricka med inställningsknapp OBS! Utgått

### Tekniska egenskaper

#### Arkitektur

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Styr/manöverelement | Roterande |
|---------------------|-----------|

#### Material

|              |            |
|--------------|------------|
| Färg         | Vit        |
| RAL-kod      | 9010       |
| Ytbehandling | Blank      |
| Material     | Duroplast  |
| Behandling   | Obehandlad |

#### Dimensioner

|       |          |
|-------|----------|
| Höjd  | 55,50 mm |
| Bredd | 55,50 mm |
| Djup  | 20 mm    |

#### Anslutning

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Typ av montering | Skruvmontering |
|------------------|----------------|

#### Utrustning

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Övervakningsfönster/ljusuttag | Nej |
|-------------------------------|-----|

#### Tillbehör

|               |     |
|---------------|-----|
| Har märksfält | Nej |
|---------------|-----|

#### Säkerhet

|                     |      |
|---------------------|------|
| Kapslingsklass (IP) | IP20 |
|---------------------|------|

#### Text

|           |                                       |
|-----------|---------------------------------------|
| Präglad   | Med märkning med symbol för tidsskala |
| Utförande | För skruvfästning                     |

#### Hållbarhet

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Halogenfri            | Ja |
| REACH-SVHC fri        | Ja |
| RoHS-överensstämmelse | Ja |