



16328989

Накладка для механічних таймерів 0-15хв., пол.білизна S.1

Технічні характеристики

Архітектура

Елемент керування/функціонування Поворотний

Матеріали

Colour Полярна білизна
Код RAL 9010
Обробка поверхні Глянцевий
Матеріал Дюропласт
Обробка Необроблений

Розміри

Висота 55,50 mm
Ширина 55,50 mm
Глибина 20 mm

Підключення

Тип монтажу Монтаж гвинтами

Обладнання

Моніторингове вікно/розетка Ні

Акcesуари

Має поле для маркування Ні

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP) IP20

Тексти

Відбиток 3 написом символу шкали часу
Режим встановлення Для гвинтового кріплення

Ідентифікація

Схема монтажу Центральна кришка

Сумісний із

S.x/V.x

Sustainability

Без галогену Так
REACH-SVHC free Так
Відповідність RoHS Так