



UDB2050080

Boîte de jonction acier 290 mm avec jupes pour hauteur de chape 50-80 mm

#### Caractéristiques techniques

##### Dimensions

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Longueur                     | 428 mm     |
| Hauteur minimale de la chape | 50 mm      |
| Plage de nivellement         | 50 - 80 mm |
| Taille nominale              | 240 mm     |

##### Conditions d'utilisation

|                                                   |        |
|---------------------------------------------------|--------|
| Charge verticale appliquée sur une petite surface | 1.5 kN |
|---------------------------------------------------|--------|

##### Equipement

|                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|
| Convient pour la pose de joints d'étanchéité | Non |
| Avec plaque de base                          | Oui |
| Montage du couvercle                         | Oui |

##### Matière

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Matériau de la paroi latérale | Plastique |
|-------------------------------|-----------|

##### Cache, porte

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Type de couvercle | Aveugles |
|-------------------|----------|

##### Fonctions

|                                                            |     |
|------------------------------------------------------------|-----|
| Séparation possible du couvercle de la base                | Oui |
| Compatible avec les canaux de sol fermés à ras de la chape | Non |
| Compatible avec les canaux de sol recouverts d'une chape   | Oui |

#### Illustrations | dessins

