



LFS6020059016

**Angle plat cache de découpe pour goulotte LFS 60x200mm blanc**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Hauteur	60 mm
Largeur	200 mm

**Accessoires**

Type d'accessoires	Moulé
--------------------	-------

**Réglages**

Plage angulaire	90 - 90
-----------------	---------

**Matière**

Matière	Aacier
Traitement de surface	Laqué
Couleur	Blanc signalisation
Code RAL	9016

**Sécurité**

Résistance aux chocs IK	IK08
Indice de protection IP	IP30

**Normes**

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non
--	-----

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-5 - 90 °C
------------------------	------------

**Equipement**

Avec film de protection	Non
-------------------------	-----

**Convient pour**

LFS 60x200

**Durabilité**

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

**Illustrations | dessins**

